




GIN




Élévateurs légers pour GT02 : Manuel d'utilisation


La GT02 peut être connectée à des élévateurs en dynema avec une résistance maximum. Les élévateurs sont équipés de connecteurs souples (soft shackles) pour une résistance maximum et un poids minimum.



Elévateurs légers pour GT02: Connecteurs souples (Soft shackles)



Passer le soft shackle dans l'élévateur, puis à travers l'élastique.



Faire glisser l'élastique le long de l'élévateur.



Passer à travers les boucles de suspentes.



Passer une seconde fois.



Faire une boucle et passer le noeud dans cette boucle.



Serrer correctement.



Glisser l'élastique sur qu'il recouvre le soft shackle.

ATTENTION: Assurer vous d'avoir bien connecté le soft shackle.

NOTE: Il est de la responsabilité du pilote de s'assurer de la bonne installation.

Charge max: 9777 N (997kg)

v.1.0, 04/2015